

**VBMT 110304, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Artikelklasse	22D

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Soort	HBT130
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	MF
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien