

**VBMT 160404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Artikelklasse	22D

Omschrijving

VBMT 160404 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PF
Snijdiepte a_p : 0,4 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	PF
Soort	HBT020
Coating	TiCN
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien