

**VBMT 160404, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 261188 HBT130 |
| GTIN          | 4062406257583 |
| Artikelklasse | 22D           |

**Omschrijving**

VBMT 160404 HBT130 Soort: HBT130  
Spaanbreker: MF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Spaanbreker                         | MF                 |
| Voeding $f$                         | 0,05 - 0,2 mm/omw, |
| ISO-code wisselplaat                | VBMT 160404        |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 60 - 220 m/min     |
| Snijmateriaal                       | HM                 |
| Soort                               | HBT130             |
| Hoofdtoepassing                     | M                  |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Coating                      | TiCN                         |
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken             |
| Snedecondities               | licht onderbroken            |
| Snijdiepte $a_p$             | 0,1 - 1 mm                   |
| Hoekradius                   | 0,4 mm                       |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |