

**VBMT 160404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Artikelklasse	22D

Omschrijving

VBMT 160404 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,12 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	PM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Coating	TiCN
Hoekradius	0,4 mm

Snijmateriaal	HM
Soort	HBT020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Producttype	Wisselplaat voor het draaien