


**VCMT 110304, Soort: HBT130**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Spaanbreker	MM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiCN
Soort	HBT130
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien