

**VBMT 160408, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

VBMT 160408 HBT130 Soort: HBT130  
Spaanbreker: MM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding $f$	0,05 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm

Coating	TiCN
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Spaanbreker	MM
Soort	HBT130
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien