

**VCMT 110304, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Artikelklasse	22D

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	HBT130
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Spaanbreker	MF

Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1 mm
Coating	TiCN
Producttype	Wisselplaat voor het draaien