


VCMT 160404, Soort: HBT020

Bestelgegevens

Bestelnummer	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Artikelklasse	22D

Omschrijving

VCMT 160404 HBT020 Soort: HBT020
 Spaanbreker: PF
 Snijdiepte a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 330 m/min

Technische beschrijving

Coating	TiCN
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Snijdiepte a_p	0,4 - 1,5 mm
Soort	HBT020
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 330 m/min

Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	PF
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien