

**VCMT 160404, Soort: HBT020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261474 HBT020
GTIN	4062406257736
Artikelklasse	22D

Omschrijving

VCMT 160404 HBT020 Soort: HBT020
Spaanbreker: PM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,12 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 280 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Coating	TiCN
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,

Spaanbreker	PM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 m/min
Soort	HBT020
Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien