

**VCMT 160408, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Artikelklasse	22D

Omschrijving

VCMT 160408 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MM
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,35 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 200 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HBT130
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	MM
Snedeccondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 m/min

Coating	TiCN
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,35 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Producttype	Wisselplaat voor het draaien