

HEDI

Machine-/werkpleklamp, Type: 9LED-BR



Bestelgegevens

Bestelnummer	081300 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm voor vrije beweegbaarheid van de lampkop, met perfecte positiestabiliteit. Werkbanklamp met **3 helderheidsniveaus** voor een optimale belichting van de werkplek. Innovatief design maakt een beoordeling van het object van bovenaf door de lamp mogelijk, verlengde 600 mm flexibele as.

Norm:

hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

· **Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief lichtbron, met **sterke houdmagneet, schroefklem 50 mm en bevestigingsschroeven** voor bevestiging aan machine, tafel, wand of plafond.

IP-klasse: IP 20

Lichtopbrengst: 9 W

Lichtstroom: 514 lm

Aansluitkabel lengte: 3 m

Technische beschrijving

Lichtbron	LED
Lampen vervangbaar	nee
ATEX-zone	geen
Energievoorziening	Netvoeding
Aansluitkabel lengte	3 m
Nominale spanning	230 V
Lichtopbrengst	9 W
Uitstraalhoek	100 graden
IP-klasse	IP 20
Lichtstroom	514 lm
Producttype	Werkplekverlichting