

**WNMG 080412, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Artikelklasse	22D

Omschrijving

WNMG 080412 HBT130 Soort: HBT130
Spaanbreker: MR
Snijdiepte a_p : 2 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,55 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HBT130
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Coating	TiCN

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	MR
Snijdiepte a_p	2 - 6 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien