

Garant**Hefmagneet LM1, Maximale draaglast (vlak): 1000kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	382020 1000
GTIN	4062406257798
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- Hefoog, bedieningshefboom en afsluitdeksel van roestvrij edelstaal.
- Onbedoeld losraken van de bedieningshefboom bij gebruik wordt voorkomen door een veiligheidsvergrendeling.
- Pooloppervlak voorbereid voor optionele montage van poolschoenen.
- Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
- Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten d.m.v. optionele poolschoenen.
- Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door Soft-Opening-Protection.

Voordeel:

- Hoogwaardige verwerking met tijdloos GARANT-design, in combinatie met goed doordachte gebruikers- en veiligheidseisen.
- Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
- Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten met optionele poolschoenen.
- Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door 'Soft-Opening-Protection'.

Opmerking:

Luchtspleet < 0,1 mm bij ST-materiaal! **Inschakelen van de hefmagneten alleen op magnetische oppervlakken!** Door het veiligheidsconcept zijn de te tillen werkstukgeometrieën aangepast. Keuringscertificaat van de loskrachten op aanvraag.

Technische beschrijving

Maat B	320 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak	40 mm
Maat E	140 mm
Maat A	285 mm
Maat C	140 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	40 mm
Gewicht	33 kg
maximale Ø rond	750 mm
Maximale heflast vlak	1000 kg
Maximale lengte vlak	3000 mm
Maximale heflast rond	500 kg
Maat F	346 mm
Maat G	34 mm
Maat D	109 mm
maximale breedte vlak	1500 mm
Producttype	Hefmagneet