

## Binnenborstel NOVOFLEX-B Korrel SiC180, Type: 24



### Bestelgegevens

Bestelnummer	574495 24
GTIN	4013349528353
Artikelklasse	57L

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Zelfcentrerende binnenborstel bezet met flexibele **siliciumcarbidekogels**. Totale lengte 200 mm.

**Toepassing:**

Voor **afschuinen, eindbewerking van oppervlakken** en **hoonwerkzaamheden**.

Maakt **gelijkmatig fijngeslepen oppervlakken** met hoog draagdeel. Toepassing op handboormachines en staande machines. Aanbevolen toerental 350 – 700 min<sup>-1</sup>, contacttijd 20 – 40 seconden.

**Opmerking:**

Niet droog, maar met slijpolie nr. 084205 gebruiken.

### Technische beschrijving

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Werklengte L <sub>3</sub>	70 mm
Geschikt voor boring-Ø	22,1 - 24 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	5,1 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Bezettingmateriaal	Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelgrootte	180
Aanbevolen toerental	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Producttype	Binnenborstel

---

## Accessoires

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80  
Inhoud 5 l

084205 5

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80  
Inhoud 20 l

084205 20

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80  
Inhoud 0,25 l

084205 0,25