

Garant**Hefmagneet LM1, Maximale draaglast (vlak): 150kg****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 382020 150 |
| GTIN | 4062406257767 |
| Artikelklasse | 310 |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Hefoog, bedieningshefboom en afsluitdeksel van roestvrij edelstaal.
- Onbedoeld losraken van de bedieningshefboom bij gebruik wordt voorkomen door een veiligheidsvergrendeling.
- Pooloppervlak voorbereid voor optionele montage van poolschoenen.
- Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
- Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten d.m.v. optionele poolschoenen.
- Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door Soft-Opening-Protection.

Voordeel:

- Hoogwaardige verwerking met tijdloos GARANT-design, in combinatie met goed doordachte gebruikers- en veiligheidseisen.
- Gecertificeerde loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker.
- Hefoog kan ook aan de zijkant worden gemonteerd voor het optillen van verticale lasten met optionele poolschoenen.
- Terugslag van de bedieningshefbomen wordt voorkomen door 'Soft-Opening-Protection'.

Opmerking:

Luchtspleet < 0,1 mm bij ST-materiaal! **Inschakelen van de hefmagneten alleen op magnetische oppervlakken!** Door het veiligheidsconcept zijn de te tillen werkstukgeometrieën aangepast. Keuringscertificaat van de loskrachten op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|------------|
| Maat B | 140 mm |
| Minimale materiaalwanddikte rond | 10 mm |
| Maat A | 115 mm |
| Minimale materiaalwanddikte vlak | 15 mm |
| Maximale heflast rond | 75 kg |
| Maat E | 60 mm |
| Maximale heflast vlak | 150 kg |
| Maximale lengte vlak | 1250 mm |
| Maat C | 68 mm |
| Maat D | 70 mm |
| Gewicht | 6,4 kg |
| maximale Ø rond | 250 mm |
| Maat F | 170 mm |
| Maat G | 17 mm |
| maximale breedte vlak | 600 mm |
| Producttype | Hefmagneet |