


SNMX 120408, HUT25, Radius: 1-4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	251398 1-4
GTIN	4062406258320
Artikelklasse	29W

Omschrijving
T.b.v.:

Klemhouder PSSN. Bijvoorbeeld klemdraaihouder nr. 251112 en 251113.

Opmerking:

Bij toepassing van wisselplaten met radius ≥ 3 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	SNMX 1204
Snij snelheid v_c Neventoepassing	30 - 80 m/min
Neventoepassing	M
Soort	HUT25
Snijmateriaal	HM

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 120 m/min
Snedecndities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Hoofdtoepassing	P
Productnaamattribuut	HUT25
Producttype	Wisselplaat voor het draaien