

**SNMX 120408, HUT25, Radius: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251398 4
GTIN	4062406258313
Artikelklasse	29W

Omschrijving**T.b.v.:**

Klemhouder PSSN. Bijvoorbeeld klemdraaihouder nr. 251112 en 251113.

Opmerking:

Bij toepassing van wisselplaten met $\text{radius} \geq 3 \text{ mm}$ moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 120 m/min
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Snij snelheid v_c Neventoepassing	30 - 80 m/min
Snij materiaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Neventoepassing	M

Coating	ongecoat
Soort	HUT25
Snijdiepte a_p	4 mm
ISO-code wisselplaat	SNMX 1204
Productnaamattribuut	HUT25
Producttype	Wisselplaat voor het draaien