



Compacte boutenschaar CoBolt® met snijkantuitsparing, Totale lengte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	731752 200
GTIN	4003773042327
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge snijcapaciteit bij relatief lage krachtsinspanning dankzij speciale hefboomoverbrenging. Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC).

Tang gezwart, grepen met kunststof bekleed, snijkanten met uitsparing.

Toepassing:

Voor draden tot 2000 N/mm² trekvastheid.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Voor zacht staaldraad tot Ø	6 mm
Voor middelhard staaldraad tot Ø	5,2 mm
totale lengte	200 mm
Voor pianodraad tot Ø	3,6 mm
Snijkant	gehard
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadium-elektrostaal
Oppervlak	gezwart
Producttype	Snijdende tang

