

**DNMG 150612, Soort: HBT130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250787 HBT130
GTIN	4062406261641
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DNMG 150612 HBT130 Soort: HBT130  
Spaanbreker: MR  
Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	MR
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HBT130
Snijdiepte $a_p$	2 - 6 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Coating	TiCN
Voeding f	0,15 - 0,55 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Producttype	Wisselplaat voor het draaien