



Acculaadkast BATTERY CHARGE, Model: CHA



Bestelgegevens

Bestelnummer	981114 CHA
GTIN	4054923234383
Artikelklasse	96G

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen kastbehuizing met permanente zelfsluiting door middel van deursluiters met oliedemping, 3-voudige deurbevestiging.

- **Afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor sluitsystemen) en weergave van sluittoestand (rood/groen). Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.**
- **Geïntegreerde transportsokkel voor transport binnen het bedrijf.**
- **Geïntegreerde stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.**
- **90 minuten brandveiligheid van buiten naar binnen (type 90 / type getest volgens EN 14470-1) en meer dan 90 minuten brandwerendheid bij brand van binnen naar buiten.**
- **Veiligheidsstekker voor eenvoudige loskoppeling van het lichtnet.**

Acculaadkast voor het veilig laden en opslaan van lithium-ion-batterijen. Met geïntegreerde technische ontluchting ter voorkoming van warmteophoping. Geïnstalleerd 3-traps waarschuwings- en brandonderdrukkingssysteem inclusief rookmelder, temperatuursensor, optisch en akoestisch alarm en brandonderdrukkingseenheid; wordt bij brand automatisch geactiveerd; met stekker voor aansluiting op het lichtnet. Tafelcontactdoos met metalen behuizing en 10 gearde stopcontacten voor elk magazijnniveau compleet en gebruiksklaar in de binnenruimte van de kast gemonteerd.

Norm:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Levering:

Kast met 5 geperforeerde legborden incl. tafelcontactdozen, 1 bodemopvangbak, plaatstaal, poedercoating.

Kleur:

Kastbehuizing antracietgrijs, RAL 7016, deuren gentiaanblauw, RAL 5010, **poedercoating.**

Opmerking:

Accu-opslag- en laadkasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd. Wij adviseren een gelijkvloerse toepassing om de veiligheidskasten eenvoudig te kunnen evacueren.

Technische beschrijving

Diepte	615 mm
Nuttige breedte	1050 mm
Hoogte	2224 mm
Aantal bodemopvangbakken	1
Breedte	1193 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	90 mm
Nuttige hoogte	1647 mm
Gewicht	512 kg
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	1120 mm
Maximale belasting	600 kg
Aantal legborden	5
Nuttige diepte	522 mm
Volume bodemopvangbak	33 l
Nominale spanning	400 V
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Brandwerendheid	90 min
Producttype	Veiligheidskast