

**Cirkelzaagblad expert for Aluminium, Blad-Ø D: 216mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	583920 216
GTIN	3165140796767
Artikelklasse	54B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiezaagblad met zeer sterk, **geluid- en trillingdempend stamblad**. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De **coating** voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. **Precisiegeslepen hardmetalen tanden** garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

**Toepassing:**

Precieze zaagsneden in **aluminium** en andere NE-metalen. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand met negatieve spaanhoek voor licht en veilig werk bij handmatige voeding. Voor afkort- en verstekzagen, paneelzagen.

**Opmerking:**

**Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.**

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	30 mm
Ø	216 mm
Aantal tanden	64

Snedebreedte B	2,6 mm
Meeneemgaten aantal/Ø/steekcirkel	2/7/42 en 2/9,5/46,5 en 2/9/46 en 2/10/60 mm
Producttype	Cirkelzaagblad