

3M**VHB™-tape, zwart, Breedte x lengte (mm x m): 19X33**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend. **3M™ 5962F** betekent betrouwbaarheid op alle punten. Het biedt een optimaal aanpassingsvermogen aan de te lijmen oppervlakken. Dankzij dit kenmerk kunnen zowel dunne, als gestructureerde oppervlakken volledig spaanvrij worden verbonden.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Opslagtemperatuur	20 °C
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Bevestigen

Toepassing	Maskeren
Toepassing	Monteren
temperatuurbestendig tot	120 - 150 °C
Rekbaarheid	300 %
Fabrikantnummer	5962F
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Kleefkracht op staal	5,5 N/mm
Lengte	33 m
Minimale houdbaarheid	12 maand
Lijm	Acrylaat
Type plakband	dubbelzijdig
Dikte	1,6 mm
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	dempend
Bijzonderheid	vochtbestendig
Kleur	grijs
Breedte	19 mm
Materiaal afdekking	Papier
Productnaamattribuut	zwart
Producttype	Plakband