



Reinigingsbal, Kogel-Ø / type: 60V



Bestelgegevens

Bestelnummer	358971 60V
GTIN	4020772017590
Artikelklasse	38L

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor spantanghouders of Weldonopnames (span-Ø 16 mm). Montage in de spindel van CNC-machines. Voor de automatische reiniging. Verticale uitvoering.

Voordeel:

- **Grondige reiniging van de binnenruimte van de machine.**
- **Vermindering van de reinigingstijd.**
- **Werkgebied van 360°.**

Functie:

Door de rotatie van de bal en de spindelbeweging wordt een optimale reiniging van de binnenruimte van een CNC-machine verkregen. Als reinigingsmiddel dient het koelsmeermiddel dat via de spindel wordt toegevoerd.

Technische beschrijving

Toerental	100 min ⁻¹
Uitvoering	verticaal
Lengte L	110 mm
Schacht-Ø	16 mm
Aantal uitgangen	14 st,

Druk	5 - 120 bar
Producttype	Reinigingsbal