

Garant

**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met boring, $\varnothing D$ /
Aantal snijkanten Z: 50/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213014 50/4
GTIN	4062406266844
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	84 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,47 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Helicoïdaal frezen a_p	2 mm
Instelhoek κ	16 graden

Snijkant- $\varnothing D_c$	50 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	XOMU146715
Aantal snijkanten Z	4
Opnameboring- \varnothing	22 mm
Inwendige koeling	ja
$\varnothing D_3$	34 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	31,07 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 8	219799 8
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 20IP	674252 20IP