

Garant

**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met boring, $\varnothing D$ /
Aantal snijkanten Z: 52/5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213006 52/5
GTIN	4062406266752
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring- \varnothing	22 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Helicoïdaal frezen a_p	1,2 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	102 mm

Ø D ₃	42 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	94 mm
Snijkant-Ø D _c	52 mm
Aantal snijkanten Z	5
Rampinghoek α _{max}	0,87 graden
Ramplinglengte L voor α _{max}	39,55 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Inwendige koeling	ja
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP