

**Garant****GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D /  
Aantal snijkanten Z: 32/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213000 32/3
GTIN	4062406266363
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Opmerking:**

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Instelhoek $\kappa$	15 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	1,76 graden
$\varnothing D_3$	22 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	19,55 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	100 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	32 mm

Afkoppellengte $L_1$	40 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Serie	Power Q
Snijkant- $\varnothing D_c$	32 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	1,2 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7