

**Garant****GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, Ø D /  
Aantal snijkanten Z: 35/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213002 35/4
GTIN	4062406266462
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Opmerking:**

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Helicoïdaal frezen $a_p$	1,2 mm
Inwendige koeling	ja
Afkoppellengte $L_1$	70 mm
Serie	Power Q
Ramplinglengte L voor $\alpha_{max}$	22,55 mm
Ramplinghoek $\alpha_{max}$	1,52 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	68 mm
Aantal snijkanten Z	4
Instelhoek $\kappa$	15 graden

Snijkant- $\varnothing D_c$	35 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	150 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
Schacht- $\varnothing D_s h_6$	32 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	60 mm
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP