

Garant**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 213000 40/4 |
| GTIN | 4062406266370 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaat Schroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Helicoïdaal frezen Ø D _{min} | 70 mm |
| Totale lengte L _{totaal} | 110 mm |
| Schacht-Ø D _s h6 | 32 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Instelhoek κ | 15 graden |
| Helicoïdaal frezen Ø D _{max} | 78 mm |
| Serie | Power Q |
| geschikte wisselplaat | XOMU094812 |

| | |
|---|------------------|
| Rampinghoek α_{\max} | 1,25 graden |
| Snijkant- $\varnothing D_c$ | 40 mm |
| Helicoïdaal frezen a_p | 1,2 mm |
| Afkoppellengte L_1 | 50 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| $\varnothing D_3$ | 30 mm |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 27,55 mm |
| Schachtuitvoering | Weldonschacht |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Plungen |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Kopieerfrees |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |
| Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7 | 219799 7 |