

**Garant**

**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met boring,  $\varnothing D$  /  
Aantal snijkanten Z: 63/6mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213006 63/6
GTIN	4062406266769
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Opmerking:**

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Helicoïdaal frezen $a_p$	1,2 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	124 mm
Aantal snijkanten Z	6
Instelhoek $\kappa$	15 graden
$\varnothing D_3$	53 mm

Rampinghoek $\alpha_{\max}$	0,68 graden
Serie	Power Q
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	50,55 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	63 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Opnameboring- $\varnothing$	27 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	116 mm
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP