

Garant

GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, $\emptyset D$ / Aantal snijkanten Z: 40/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	213004 40/4
GTIN	4062406266684
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszekere werken**. **Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,8** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
$\emptyset D_3$	30 mm
Totale lengte L_{totaal}	47 mm
Serie	Power Q
Inwendige koeling	ja
Rampinghoek α_{max}	1,25 graden
Helicoïdaal frezen a_p	1,2 mm

Ø D ₂	29 mm
Aantal snijkanten Z	4
Ø D ₁ h6	17 mm
Snijkant-Ø D _c	40 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	78 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	27,55 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	70 mm
geschikte wisselplaat	XOMU094812
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 7	219799 7