

Garant

**GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met boring, $\varnothing D$ /
Aantal snijkanten Z: 66/5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213014 66/5
GTIN	4062406266875
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapssysteem met **uiterst stabiele wisselplatenbedding** voor **proceszeker werken**. **Snijkrachtreducerende gereedschapsgeometrieën** dragen aanzienlijk bij aan **de ontlasting van de hoofdspindel**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XOMU146715
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	116 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Instelhoek κ	16 graden
Rampinglengte L voor α_{\max}	47,07 mm

Opnameboring-Ø	27 mm
Aantal snijkanten Z	5
Ø D ₃	50 mm
Snijkant-Ø D _c	66 mm
Helicoïdaal frezen a _p	2 mm
Rampinghoek α _{max}	0,97 graden
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Inwendige koeling	ja
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 8	219799 8
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP