

Garant
XOMU146715ZZER, HB4020, Type: ST900


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 213038 ST900 |
| GTIN | 4062406267117 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij **dubbelzijdige** wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). **Krachtige** materialen voor een bijzonder hoog **rendement**.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 3 mm

Voeding f_z per tand: 1,3 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|----------------|
| Hoekradius | 1,5 mm |
| Voeding f_z per tand | 1,3 mm |
| Type | ST900 |
| ISO-code wisselplaat | XOMU146715ZZER |
| Soort | HB4020 |
| Snijmateriaal | HM |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| aanbevolen snijdiepte $a_{p\ max}$ | 1,5 mm |
| Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ | 3 mm |
| Programmeerradius bij $a_{p\ max}$ | 3 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 6 |
| Coating | AlTiCrN |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 330 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 280 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 240 m/min | P |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |
| Lucht | geschikt | | |