


Garant
XOMU146715ZZER, HB4715, Type: HART


Bestelgegevens

Bestelnummer	213042 HART
GTIN	4062406267131
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij **dubbelzijdige** wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). **Krachtige** materialen voor een bijzonder hoog **rendement**.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Programmeerradius bij $a_{p,max}$: 3 mm

Voeding f_z per tand: 0,9 mm

Technische beschrijving

Hoekradius	1,5 mm
Type	HART
Voeding f_z per tand	0,9 mm
ISO-code wisselplaat	XOMU146715ZZER
Soort	HB4715
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Coating	AlTiN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 50 HRC	geschikt	110 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	80 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	50 m/min	H
GG(G)	beperkt geschikt	200 m/min	K
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		