


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2241 16
GTIN	4062406198992
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **excentrische achterslijping** en extra **fijnslijping** in de spaankamers voor een **uitstekende spaanafvoer** in langspanende aluminium materialen.

Als nr. 202241.

Toepassing:

Voor het ruwen en nafrezen.

Technische beschrijving

Snijlengte L_c	32 mm
Totale lengte L	92 mm
Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,09 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezes in aluminium kortspanend	0,065 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Spiraelhoek	45 graden
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 6535 HA met h6

Schacht-Ø D _s	16 mm
Aantal tanden Z	3
Tolerantie nominale Ø	e8
Hoekfasehoek	90 graden
Inhoud	5
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	170 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

Accessoires

VHM-frees Ø e8 DC 16 mm	202241 16
-------------------------	-----------

