

**VHM-afbramer 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8107 3
GTIN	4062406199593
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**Tolerantie: maat S = $\pm 0,1$ mm.**Als nr. 208107.****Toepassing:**Uitstekend geschikt voor het **afschuinen** en **afbramen** van werkstukanten en voor **contourwerkzaamheden**.**Technische beschrijving**

Aantal tanden Z	3
Schacht-Ø D _s	3 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Voeding f _z in staal < 900 N/mm ²	0,01 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Maat S	2,1 mm
Snijkant-Ø D _c	3 mm
Totale lengte L	38 mm
Inhoud	5

Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale Ø	h6
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Producttype	Afbramer

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	105 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Lucht

beperkt geschikt

Accessoires

VHM-afbramer90° Ø h6 DC 3 mm

208107 3