



Meelopende draibankcenter 60°, Morseconus: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	320672 5
GTIN	4062406199968
Artikelklasse	32L

Omschrijving

Uitvoering:

- Lichaam en centerpunt zijn gehard.
- Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
- Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
- Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
- Punthoek 60°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 88 mm

Nuttige lengte B: 128,5 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 40 mm

Maximale rondloopfout: 0,006 mm

Puntlengte C: 50,5 mm

Maximaal toerental: 3000 min⁻¹

Technische beschrijving

Maximale rondloopfout	0,006 mm
Morseconus	MK5
Voor werkstukgewicht	2000 kg
Behuizings-Ø D	88 mm
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Nuttige lengte B	128,5 mm
Puntlengte C	50,5 mm
Grootste punt-Ø 60° A	40 mm
Producttype	Centreerpunt