



Meelopende draibankcenter 60°, Morseconus: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	320672 6
GTIN	4062406200251
Artikelklasse	32L

Omschrijving

Uitvoering:

- Lichaam en centerpunt zijn gehard.
- Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
- Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
- Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
- Punthoek 60°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

Behuizings-Ø D: 105 mm

Nuttige lengte B: 150 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 50 mm

Maximale rondloopfout: 0,01 mm

Puntlengte C: 58,2 mm

Maximaal toerental: 2800 min⁻¹

Technische beschrijving

Voor werkstukgewicht	3500 kg
Puntlengte C	58,2 mm
Nuttige lengte B	150 mm
Maximale rondloopfout	0,01 mm
Grootste punt-Ø 60° A	50 mm
Morseconus	MK6
Behuizings-Ø D	105 mm
Maximaal toerental	2800 min ⁻¹
Producttype	Centreerpunt