



## Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 4



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 320652 4      |
| GTIN          | 4062406200299 |
| Artikelklasse | 32L           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Punthoek 60°.**
- **Lichte uitvoering met slanke behuizing.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**

#### Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

#### Toepassing:

Hoofdzakelijk voor het bewerken van (zeer) kleine onderdelen op kleine en grote draaibanken.

Behuizings-Ø D: 54 mm

Nuttige lengte B: 85,5 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 25 mm

Maximale rondloopfout: 0,006 mm

Puntlengte C: 29,5 mm

Maximaal toerental: 5000 min<sup>-1</sup>

### Technische beschrijving

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Maximaal toerental | 5000 min <sup>-1</sup> |
|--------------------|------------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Maximale rondloopfout | 0,006 mm     |
| Puntlengte C          | 29,5 mm      |
| Grootste punt-Ø 60° A | 25 mm        |
| Behuizings-Ø D        | 54 mm        |
| Morseconus            | MK4          |
| Voor werkstukgewicht  | 500 kg       |
| Nuttige lengte B      | 85,5 mm      |
| Producttype           | Centreerpunt |