


Garant**Slijpkap (SiC), Korrel 80, Slijpkappen-Ø, -lengte, vorm: 2140L**

Bestelgegevens

Bestelnummer	553327 2140L
GTIN	4062406272005
Artikelklasse	51E

Omschrijving

Uitvoering:

Siliciumcarbide (SiC) ideaal voor de bewerking van titanium, aluminium en legeringen daarvan.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. **De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Opmerking:

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.

Technische beschrijving

Vorm	L
Slijpkap-Ø	21 mm
Slijpkaplengte	40 mm
Aanbevolen toerental	9500 min ⁻¹

Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelgrootte	80
Productnaamattribuut	Korrel 80
Producttype	Slijpkap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Ti	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Slijpkaphouder Kop-Ø, koplengte vorm 2140L	553100 2140L
--	--------------