

**Garant****Slijpkap (SiC), Korrel 150, Slijpkappen-Ø, -lengte, vorm: 1626G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553328 1626G
GTIN	4062406272043
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Siliciumcarbide (SiC)** ideaal voor de bewerking van titanium, aluminium en legeringen daarvan.

**Toepassing:**

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. **De slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

**Opmerking:**

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.

**Technische beschrijving**

Slijpkap-Ø	16 mm
Aanbevolen toerental	12000 min <sup>-1</sup>
Vorm	G
Slijpkaplengte	26 mm

Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelgrootte	150
Productnaamattribuut	Korrel 150
Producttype	Slijpkap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Ti	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

Slijpkaphouder Kop-Ø, koplengte vorm 1626G	553100 1626G
--	--------------