




## Mecaniciens-zijsnijtang, gepolijst met beklede grepen, KW, totale lengte: 125mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	724205 125
GTIN	4003773048022
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met slanke kop en inductief geharde snijkanten. Hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Ingelegd scharnier zonder speling.

Tang gepolijst, grepen met meercomponenten-bekleding. Met openingsveer.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

### Technische beschrijving

Snijcapaciteit pianodraad tot Ø	0,6 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	1 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot Ø	2,5 mm
totale lengte	125 mm
Productnaamattribuut	KW
Snijhoek	Zonder facet
Norm	DIN ISO 5749
Greep	Meercomponenten-bekleding

Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	Gepolijst
Producttype	Snijdende tang