


**Garant**
**CNMG 160616, Soort: HB725**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250172 HB725
GTIN	4062406272234
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CNMG 160616 HB725 Soort: HB725  
 Spaanbreker: UM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

### Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Hoekradius	1,2 mm

Hoofdtoepassing	UNI
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	TiCN
Soort	HB725
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	UM
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien