


**Garant**
**ZCMX 050202, Soort: HUZ310**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	268419 HUZ310
GTIN	4062406272876
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

ZCMX 050202 HUZ310 Soort: HUZ310  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm  
 Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	ZCMX 050202
Soort	HUZ310
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Coating	ongecoat
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Hoofdtoepassing	N

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	10 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien