

**Garant****ZCMX 060202, Soort: HBZ310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268421 HBZ310
GTIN	4062406273729
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**T.b.v.:**

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 8.

geschikt voor gereedschap-Ø D<sub>c</sub>: 12 mm

Soort: HBZ310

Snijdiepte a<sub>p</sub>: 0,2 - 4 mm

Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm

Snijnsnelheid v<sub>c</sub> Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Soort	HBZ310
Snijmateriaal	HM
Coating	PVD
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
ISO-code wisselplaat	ZCMX 060202
Snedecondities	continu
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	12 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien