

Garant**ZCMX 060204, Soort: HBZ140**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268423 HBZ140
GTIN	4062406273842
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c: 12 mm

Soort: HBZ140

Snijdiepte a_p: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 190 m/min

Technische beschrijving

Coating	PVD
Snijdiepte a _p	0,4 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	ZCMX 060204
Hoekradius	0,4 mm

Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	HBZ140
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	12 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien