

**Garant****ZCMX 060204, Soort: HBZ120**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268423 HBZ120
GTIN	4062406273835
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

ZCMX 060204 HBZ120 Soort: HBZ120  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm  
Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 200 m/min

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	ZCMX 060204
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 200 m/min
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Coating	PVD

Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Snedeccondities	continu
Soort	HBZ120
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	12 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien