

Garant**ZCMX 080302, Soort: HBZ310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268424 HBZ310
GTIN	4062406273880
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 080302 HBZ310 Soort: HBZ310

Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm

Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
ISO-code wisselplaat	ZCMX 080302
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Coating	PVD
Snedecndities	continu
Aantal wisselingen/snikanten	2
Soort	HBZ310

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien