


Garant**ZCMX 080304, Soort: HBZ310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 080304 HBZ310 Soort: HBZ310

Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm

Voeding draaien: 0,05 - 0,4 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,3 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 200 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	HBZ310
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	ZCMX 080304
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	200 - 600 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Snijmateriaal	HM

Hoofdtoepassing	N
Coating	PVD
Voeding draaien	0,05 - 0,4 mm
Voeding boren	0,03 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien