

Garant
ZCMX 080304, Soort: HBZ140


Bestelgegevens

Bestelnummer	268425 HBZ140
GTIN	4062406273941
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

geschikt voor gereedschap- \varnothing D_c: 16 mm

Soort: HBZ140

Snijdiepte a_p: 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 190 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	ZCMX 080304
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijnsnelheid v _c Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Coating	PVD

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HBZ140
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien