

Garant**ZCMX 080308, Soort: HBZ120**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268427 HBZ120
GTIN	4062406273972
Artikelklasse	21E

Omschrijving

ZCMX 080308 HBZ120 Soort: HBZ120

Snijdiepte a_p : 0,4 - 2 mm

Voeding draaien: 0,1 - 0,3 mm

Voeding boren: 0,03 - 0,12 mm

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
Snedeccondities	continu
Soort	HBZ120
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	ZCMX 080308
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 200 m/min
Coating	PVD

Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,8 mm
Voeding boren	0,03 - 0,12 mm
Voeding draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien